




rasanTEC® System

DAS EINZIGARTIGE WISCHSYSTEM


Das **rasanTEC®** System besteht aus speziell entwickelten Mikrofaserbezügen und dem darauf abgestimmten Magnetklapphalter. Die **rasanTEC®** Bezüge sind zu 100 % aus hochqualitativer Mikrofaser und zeichnen sich durch eine hohe Reinigungs- und Flächenleistung sowie eine besondere Widerstandsfähigkeit aus. Es stehen vier Mikrofaserwischbezüge in verschiedenen Ausführungen zur Verfügung (für Flächenleistungen von 20, 40 und 60 m²).

Der spezielle **rasanTEC®** Magnetklapphalter ermöglicht eine schnelle Aufnahme und Abwurf des Bezuges ohne Bücken und Händekontakt für ergonomisches und hygienisches Arbeiten. Das tief gelegene Drehgelenk gewährleistet eine hohe Kippsicherheit und leichte Handhabung. Die robuste Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer.

- **Sauber** Optimale Reinigungsergebnisse auf allen Belägen insbesondere feinpore Böden wie z. B. Feinsteinzeugfliesen.
- **Sicher** Hervorragende Kapillarwirkung für erhöhte Wasseraufnahme und Abgabe sowie äußerst gleichmäßige Benetzung mit guter Schmutzlösekraft für mehr Hygienesicherheit. Die patentierten, robusten Bezugsglaschen unterstützen zudem einen hohen Hygienestandard.
- **Effizient** Hochleistungswischbezüge in verschiedenen Ausführungen mit bis zu 60 m² Flächenleistung und langem Lebenszyklus.



ANWENDUNGSWEISE



1. Geschlossenen Halter mit der Haken-seite in einen Haltegurt einführen.
 2. Magnetverschluss zum Öffnen des Halters drücken.
 3. Halter öffnen und Gegenseite in den Haltegurt einführen.
- Während des Wischvorgangs stets in Richtung der Stoßkante wischen.
- Für den **rasanTEC® TrioStar**
4. Nach dem 1. Wischvorgang den Halter anheben und die Zusatzfläche umfalten.
 5. Reinigung in Richtung der Stoßkante fortsetzen.
- Halter öffnen und den Bezug aus der einen Seite des Haltegurts lösen. Bezug mit dem Haken über die Entsorgungseinheit abwerfen.

WASCHANLEITUNG

- Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C, Trocknungstemperatur: max. 80 °C
- Die Bezüge vor der ersten Nutzung waschen und separat von anderen Textilien aufbereiten.
- Vermeiden Sie das Bleichen mit aggressiven Bleichmitteln (z. B. Chlor).
- Waschen bei 90 °C ist möglich, beeinträchtigt aber die Haltbarkeit des Bezuges.
- Verwenden Sie keinen Weichspüler.

SICHERHEITSHINWEIS

Nur für den professionellen Gebrauch. Stellen Sie das Warnschild mit dem Hinweis "Achtung Rutschgefahr" auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.

Trockengewicht

rasanTEC® Mono ^{Star}	90 g
rasanTEC® Duo ^{Star}	125 g
rasanTEC® Trio ^{Star}	210 g
rasanTEC® Hygiene plus	160 g

rasanTEC® Magnetklapphalter:

- Der integrierte Haken ermöglicht eine schnelle Aufnahme und Abwurf des Bezuges ohne Bücken und minimiert den Haut- und Händekontakt.
- Die robuste Konstruktion bietet eine lange Lebensdauer.

LIEFEREINHEIT

1 x 50 Stück im Karton	
rasanTEC® Mono ^{Star}	40 cm
rasanTEC® Duo ^{Star}	40 cm
rasanTEC® Trio ^{Star}	40 cm
rasanTEC® Hygiene plus	40 cm
1 x 25 Stück im Karton	
rasanTEC® Halter	40 cm